


Garant**WNMG 080408, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252208 HB7120-1
GTIN	4045197820204
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	VG
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 210 m/min
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura