

**Garant**
**CNMG 120404, Tipo: HB7140-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250156 HB7140-1
GTIN	4045197820303
Classe articolo	21G

### Descrizione

CN. G 120404 HB7140-1 Tipo: HB7140-1  
 Rompitruccioli: VM  
 Tolleranza: M  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 230 m/min

### Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	M
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 230 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm

Tipo	HB7140-1
Rompitrucioli	VM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura