

**Garant****WNMG 080408, Tipo: HB7140-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252208 HB7140-1
GTIN	4045197820891
Classe articolo	21G

## Descrizione

WNMG 080408 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VG

Profondità di taglio  $a_p$ : 1,5 - 6 mmAvanzamento  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 40 - 180 m/min

## Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	40 - 180 m/min
Avanzamento $f$	0,25 - 0,6 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	VG
Profondità di taglio $a_p$	1,5 - 6 mm
Tipo	HB7140-1
Impiego principale	M

Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura