

Garant**CNMM 120408, Tipo: HB7140-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250452 HB7140-1
GTIN	4045197820396
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMM 120408 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VR

Profondità di taglio a_p : 2 - 8 mmAvanzamento f : 0,2 - 0,8 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 40 - 180 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	2 - 8 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,8 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	40 - 180 m/min
Rompitrucioli	VR
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,8 mm

Tipo	HB7140-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMM 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura