

**Garant****WNMG 060404, Tipo: HB7120-1**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251952 HB7120-1
GTIN	4045197820112
Classe articolo	21G

### Descrizione tecnica

Rompitrucioli	VS
Tipo	HB7120-1
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	M
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	90 - 290 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080404

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura