

**Garant**
**CNMM 160612, Tipo: HB7140-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250458 HB7140-1
GTIN	4045197820419
Classe articolo	21G

### Descrizione

CNMM 160612 HB7140-1 Tipo: HB7140-1  
 Rompitrucioli: VR  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 2 - 8 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,2 - 0,8 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 40 - 180 m/min

### Descrizione tecnica

Avanzamento $f$	0,2 - 0,8 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	VR
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	40 - 180 m/min
Tipo	HB7140-1
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	1,2 mm

Profondità di taglio $a_p$	2 - 8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMM 160612
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura