

**Smerigliatrice doppia DS, 400 V, Modello: DS04/175****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077512 DS04/175
GTIN	2050001674173
Classe articolo	03S

**Descrizione****Esecuzione:**

Il motore **molto silenzioso** assicura una lunga durata anche in **funzionamento continuo**.

**Fornitura senza mole abrasive.**

Smerigliatrici doppie a corrente alternata trifase estremamente robuste in esecuzione da banco. I portapezzi stabili, la protezione contro il riavvio e le protezioni oculari garantiscono un'elevata sicurezza per l'utilizzatore.

**Nota:**

Per mole abrasive adatte vedi a partire da n. art. 596100.

**Descrizione tecnica**

Potenza assorbita	250 W
Peso	15 kg
Denominazione originale prodotto	DS04/175
Numero massimo giri	2900 min <sup>-1</sup>
Larghezza mola abrasiva T	25 mm
Ø Foro mola abrasiva H	51 mm
Ø Mola abrasiva D	175 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete

Tipo di prodotto

Rettificatrice doppia

**Accessori**

Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello SC80	596350 SC80
Supporto macchina Adatto per macchina DS04	077513 DS04
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK60	596220 EK60
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello C800	596350 C800
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK60	596350 EK60
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello NK36	596350 NK36
Tavolo portautensile destro Modello AT1	077525 AT1
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello NK60	596350 NK60
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello NK60	596220 NK60
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello SC80	596220 SC80
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK80	596220 EK80
Tavolo portautensili sinistro Modello AT1	077519 AT1
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK80	596350 EK80