



## Set di mandrini trascinatori in cassetta di legno destri, Cono Morse: 3



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	327450 3
GTIN	4019208021164
Classe articolo	35R

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Angolo cuspidi 60°, Ø dimensione di trascinamento: 8 – 80 mm.**
- **Le molle a tazza precaricate e regolabili assialmente fungono da supporto alla cuspidi e compensano le profondità del centro.**
- **La punta può essere riaffilata senza difficoltà.**

#### Uso:

Per l'inserimento nel cono del mandrino del tornio.

#### Fornitura:

1 Corpo base n. 327520 (adatto per rotazione oraria e antioraria).

1 Cuspidi n. art. 327660, 6 mm, Ø per mandrini trascinatori Dim. 13 – 24.

1 Cuspidi n. art. 327660, 12 mm, Ø per mandrini trascinatori Dim. 21 – 40.

4 Menabrida per campo di impiego di Ø 13 – 100 mm (n. art. 327600 o 327610: Dim. 13 – 24, 21 – 40, 33 – 64; n. art. 327640 oppure 327650: Dim. 51 – 100).

Inclusa cassetta di legno per custodire 6 menabrida e 3 cuspidi (per completare il campo d'impiego di Ø9 – 160 mm).

#### Nota:

Pezzo complementare relativamente al n. art. 321750 e 321770.

Ø campo di impiego: 13 - 100 mm

Ø punta da centro: 6 / 12 mm

Peso: 3,9 kg

**Descrizione tecnica**

Ø punta da centro	6 / 12 mm
Cono Morse	3
Peso	3,9 kg
Ø campo di impiego	13 - 100 mm
Tipo di prodotto	Mandrino trascinante