



## Mandrini autobloccanti per punte corte Forma A, BT 40, Campo di serraggio: 0,3-8mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303197 0,3-8
GTIN	2050001701244
Classe articolo	33W

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per rotazione oraria e antioraria.

#### Fornitura:

Inclusa **chiave di serraggio**.

#### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

### Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	78 mm
Campo di serraggio	0,3 - 8 mm
Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425	SW 4
Ø Esterno D	36 mm
Adattatore	BT 40
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 30 µm

Tipo di prodotto

Mandrini per punte corte

**Accessori**

Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Chiave maschio esagonale, con impugnatura a T Esagono 4 mm	627481 4
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40