

3M**Nastro isolante autosaldante, larghezza × lunghezza (mm×m): 19X9**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083655 19X9
GTIN	7891040003860
Classe articolo	08M

Descrizione

Esecuzione:

3M Scotch® 23 è un nastro adesivo in gomma EPDM resistente all'ozono e compatibile con tutti i materiali comunemente usati per le guaine dei cavi, che si contraddistingue soprattutto per le straordinarie proprietà dielettriche.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Descrizione tecnica

Larghezza	19 mm
Spessore	0,76 mm
Lunghezza	9 m
Elasticità	1000 %
Colore	nero
Denominazione originale prodotto	Scotch® 23

Tipo di nastro adesivo	su un lato
Applicazione	Isolare
Applicazione	Sigillare
Umidità dell'aria magazzino	50 - 60 %
Materiale supporto	Gomma EPDM
Particolarità	Resistente ai raggi UV
Particolarità	resistente alle intemperie
Particolarità	resistente all'umidità
Temperatura di immagazzinamento	20 - 23 °C
Durata minima	5 mese
Resistente ad alte temperature fino a	90 - 130 °C
Resistenza alla trazione	1,4 N/mm
Guaina conduttrice presente	sì
Tipo di prodotto	Nastro adesivo