



Mandrini autobloccanti per punte corte Forma A, BT 40, Campo di serraggio: 0,5-13mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303197 0,5-13
GTIN	2050001701251
Classe articolo	33W

Descrizione

Esecuzione:

Per rotazione oraria e antioraria.

Fornitura:

Inclusa **chiave di serraggio**.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Campo di serraggio	0,5 - 13 mm
Sporgenza totale Dim. A	98 mm
Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425	SW 6
Ø Esterno D	50 mm
Adattatore	BT 40
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 30 µm

Tipo di prodotto

Mandrini per punte corte

Accessori

Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Chiave maschio esagonale, con impugnatura a T Esagono 6 mm	627481 6
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40