

Garant
Mandrino portautensili a calettare Forma ADB, BT 50 A = 100, Ø di serraggio D1: 16mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303445 16
GTIN	4045197487223
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

- **Regolazione integrata della lunghezza degli utensili, corsa di regolazione 10 mm (a partire da Ø 6).**
- **Dim.3–5 per HM, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, prolunga per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302417, apparecchi per calettamento n. art. 354210 – 354400.

Descrizione tecnica

Ø D ₂	27 mm
Ø Attacco D ₁	16 mm
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Ø Esterno D	34 mm
Adattatore	BT 50 A = 100
Norma attacco	JIS B6339

Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciatura	HSC
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

Accessori

Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Banco da lavoro	354290
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Adattatore di raffreddamento lungo 4,5° Per Ø attacco 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1	354210 SU1
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Anello intercambiabile per bobina SU1 Per Ø attacco 12-20 mm	354240 12-20
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50

Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1	354215 CU1
CodoloForma B Adatti per coni 50	308640 50
Supporto base per utensiliper SK per attacco conico SK 50	354225 50
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Adattatore di raffreddamento corto4,5° Per Ø attacco 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
CodoloForma A Adatti per coni 50	308600 50
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50