



Mandrini autobloccanti per punte corte Forma A, BT 40, Campo di serraggio: 2,5-16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303197 2,5-16
GTIN	2050001701268
Classe articolo	33W

Descrizione

Esecuzione:

Per rotazione oraria e antioraria.

Fornitura:

Inclusa **chiave di serraggio**.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Campo di serraggio	2,5 - 16 mm
Sporgenza totale Dim. A	103 mm
Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425	SW 6
Ø Esterno D	57 mm
Adattatore	BT 40
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 30 µm

Tipo di prodotto	Mandrini per punte corte
------------------	--------------------------

Accessori

Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
--	-----------

Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
--	-----------

Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
---	-----------

Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
--	-----------

Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
--	-----------

Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
---	-----------

Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
---	-----------

Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
--	-----------

Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
--	-----------

Chiave maschio esagonale, con impugnatura a T Esagono 6 mm	627481 6
---	----------

Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
---	-----------