

Garant**CC. T 09T302, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260056 HB7120-1
GTIN	4045197817112
Classe articolo	21G

Descrizione

CCMT 09T302 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitruccioli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 290 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Rompitruccioli	VS
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 m/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura