

**Garant****CC. T 09T304, Tipo: HB7120-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260058 HB7120-1
GTIN	4045197817129
Classe articolo	21G

## Descrizione

CC. T 09T304 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucioli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 90 - 290 m/min

## Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	90 - 290 m/min
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Rompitrucioli	VS
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7120-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura