

**Garant****CCMT 09T308, Tipo: HB7120-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260060 HB7120-1
GTIN	4045197817136
Classe articolo	21G

## Descrizione

CCMT 09T308 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucioli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 90 - 290 m/min

## Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7120-1
Rompitrucioli	VS
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,

Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	90 - 290 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura