

**Garant**
**Mandrino portautensili a calettare Forma ADB, BT 40 A = 120, Ø di serraggio D1: 18mm**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 303425 18     |
| GTIN            | 4045197468055 |
| Classe articolo | 31A           |

**Descrizione**
**Esecuzione:**

- **Regolazione integrata della lunghezza degli utensili, corsa di regolazione 10 mm (a partire da Ø 6).**
- **Dim.3-5 per HM, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.**

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.

**Norma:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, prolunga per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302417, apparecchi per calettamento n. art. 354210 – 354400.

**Descrizione tecnica**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Ø Attacco D <sub>1</sub> | 18 mm         |
| Ø D <sub>2</sub>         | 33 mm         |
| Sporgenza totale Dim. A  | 120 mm        |
| Ø Esterno D              | 42 mm         |
| Adattatore               | BT 40 A = 120 |
| Norma attacco            | ISO 7388-2    |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Norma attacco                              | JIS B6339                          |
| Forma                                      | ADB                                |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>  |
| Precisione della concentricità radiale     | ≤ 3 μm                             |
| Strategia di truciolatura                  | HSC                                |
| Strategia di truciolatura                  | HPC                                |
| Tipo di prodotto                           | Mandrino portautensili a calettare |