

**Garant**
**Mandrino portautensili a calettare Forma ADB, BT 40 corto, Ø di serraggio D1: 14mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	303410 14
GTIN	4045197467850
Classe articolo	31A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

- **Regolazione integrata della lunghezza degli utensili, corsa di regolazione 10 mm (a partire da Ø 6).**
- **Dim.3–5 per HM, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.**

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.

**Norma:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, prolunga per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302417, apparecchi per calettamento n. art. 354210 – 354400.

**Descrizione tecnica**

Sporgenza totale Dim. A	90 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	14 mm
Ø Esterno D	34 mm
Adattatore	BT 40 corto
Norma attacco	JIS B6339

Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

## Accessori

Anello intercambiabile per bobina SU1 Per Ø attacco 12-20 mm	354240 12-20
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Banco da lavoro	354290
Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1	354215 CU1
Supporto base per utensili per SK per attacco conico SK 40	354225 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Adattatore di raffreddamento corto 4,5° Per Ø attacco 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Adattatore di raffreddamento lungo 4,5° Per Ø attacco 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1	354210 SU1
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40

