



Pinza ER, ER 32, Ø Attacco nominale d: 9mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 309000 9 |
| GTIN | 4045197151544 |
| Classe articolo | 32Z |

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprate e rettificate. Lucidate.

Nota:

La **copertura del Ø d'attacco è sempre inferiore di 1 mm**, per esempio Ø 10 – 9 mm, **tranne con Ø 1, 1,5 e 2 (in questo caso solo 0,5 mm)**.

Pinze di serraggio ER16, ER25 ed ER32 senza guarnizione disponibili anche con dimensioni in pollici tramite eShop.

Descrizione tecnica

| | |
|--|--------------------|
| Ø Attacco nominale d | 9 mm |
| Adattatore | ER 32 |
| Norma | ISO 15488-B |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm |
| Modello | 470 E |
| Ø Esterno D | 33 mm |
| Lunghezza complessiva L | 40 mm |
| Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |

