

3M**Nastro isolante, 15 mm×10 m, Colore: BLACK**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083652 BLACK
GTIN	4054596613898
Classe articolo	08M

Descrizione

Esecuzione:

3M™ Temflex® 165 è un **nastro isolante in PVC morbido di uso universale**. Difficilmente infiammabile. Autoestinguente, buona resistenza contro oli e solventi.

Uso:

Per isolare, legare, fissare e marcare a colori.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Descrizione tecnica

Colore	nero
Larghezza	15 mm
Lunghezza	10 m
Spessore	0,15 mm
Denominazione originale prodotto	3M® Temflex® 165

Umidità dell'aria magazzino	50 - 60 %
Durata minima	12 mese
Resistenza alla trazione	2 N/mm
Guaina conduttrice presente	no
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Applicazione	Contrassegni
Applicazione	Isolare
Applicazione	Legare
Applicazione	Marcatura
Temperatura di immagazzinamento	20 - 23 °C
Materiale supporto	Pellicola in PVC
Forza adesiva su acciaio	0,2 N/mm
Resistente ad alte temperature fino a	90 °C
Elasticità	200 %
Attributo del nome del prodotto	15 mm×10 m
Tipo di prodotto	Nastro adesivo