

**Smerigliatrice angolare, Modello: AGV17-150****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077141 AGV17-150
GTIN	4002395243990
Classe articolo	03M

**Descrizione****Esecuzione:**

Smerigliatrice angolare **Milwaukee** con avvio dolce, **blocco contro il riavvio** e protezione contro i sovraccarichi. Smerigliatrice angolare 1750 W / 150 mm, funzione anti-kickback, **impugnatura antivibrazioni**, sostituzione del disco senza utensili. Ghiera **FIXTEC** inclusa.

**Fornitura:**

Impugnatura supplementare, carter, cavo di rete 4 m.

**Descrizione tecnica**

Potenza assorbita	1750 W
Vibrazione massima a norma EN	8,7 m/s <sup>2</sup>
Kickback-stop	sì
Profondità massima di taglio	45 mm
Avvio dolce	sì
Blocco contro il riavvio	sì
Ø Massimo disco	150 mm
Peso	3 kg
Denominazione originale prodotto	AGV17-150XCProTector/ dispositivo uomo morto
Alimentazione	Alimentazione di rete

Numero massimo giri	9500 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari

---

## Accessori

Ghiera di serraggio M14 Modello NUT	073930 NUT
Ghiera di serraggio M14 Modello FIXTEC	073930 FIXTEC