

**Garant**
**Mandrino portautensili a calettare Forma ADB, BT 40 A = 130, Ø di serraggio D1: 8mm**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 303427 8      |
| GTIN            | 4045197648198 |
| Classe articolo | 31A           |

**Descrizione**
**Esecuzione:**

- **Regolazione integrata della lunghezza degli utensili, corsa di regolazione 10 mm (a partire da Ø 6).**
- **Dim.3–5 per HM, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.**

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.

**Norma:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, prolunga per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302417, apparecchi per calettamento n. art. 354210 – 354400.

**Descrizione tecnica**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Ø D <sub>2</sub>         | 21 mm         |
| Ø Attacco D <sub>1</sub> | 8 mm          |
| Sporgenza totale Dim. A  | 130 mm        |
| Ø Esterno D              | 27 mm         |
| Adattatore               | BT 40 A = 130 |
| Norma attacco            | JIS B6339     |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Norma attacco                              | ISO 7388-2                         |
| Forma                                      | ADB                                |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>  |
| Precisione della concentricità radiale     | ≤ 3 µm                             |
| Strategia di truciolatura                  | HPC                                |
| Strategia di truciolatura                  | HSC                                |
| Tipo di prodotto                           | Mandrino portautensili a calettare |

## Accessori

|  |             |
|--|-------------|
| Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308801 40   |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40  | 308790 40   |
| Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1                                 | 354210 SU1  |
| Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40  | 308765 40   |
| Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40                | 308802 40   |
| Banco da lavoro  | 354290      |
| Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40                | 308806 40   |
| Supporto base per utensili per SK per attacco conico SK 40                           | 354225 40   |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40  | 308795 40   |
| Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40  | 308785 40   |
| Adattatore di raffreddamento corto 4,5° Per Ø attacco 6-9 mm                         | 354235 6-9  |
| Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1  | 354215 CU1  |
| Adattatore di raffreddamento lungo 4,5° Per Ø attacco 6-9 mm                         | 354236 6-9  |
| Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40  | 308760 40   |
| Anello intercambiabile per bobina SU1 Per Ø attacco 6-12 mm                          | 354240 6-12 |

