



Nastro adesivo rinforzato stabilizzato, larghezza × lunghezza (mm×m): 38X25



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083605 38X25
GTIN	4042448141361
Classe articolo	08M

Descrizione

Esecuzione:

Il **tesa® 53799** si caratterizza per un'ottima forza adesiva sulle superfici ruvide. Facilmente strappabile a mano, idrorepellente, resistente alle intemperie, robusto e molto flessibile. Queste proprietà lo rendono particolarmente adatto non solo per svariati lavori di montaggio e riparazione, ma anche per imballare, legare, incollare, ecc.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti tesa® è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Descrizione tecnica

Colore	rosso
Denominazione originale prodotto	53799
Larghezza	38 mm
Spessore	0,31 mm
Lunghezza	25 m

Particolarità	flessibile
Particolarità	con strappo manuale
Particolarità	resistente all'abrasione
Massa adesiva	Gomma naturale
Resistente ad alte temperature fino a	110 °C
Guaina conduttrice presente	no
Resistenza alla trazione	7,7 N/mm
Temperatura di immagazzinamento	15 - 35 °C
Umidità dell'aria magazzino	50 - 70 %
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Materiale supporto	Tessuto
Finezza del tessuto	80 mesh
Elasticità	11 %
Applicazione	Collegare
Applicazione	Imballare
Applicazione	Legare
Applicazione	Coprire
Applicazione	Incollare
Forza adesiva su acciaio	0,47 N/mm
Tipo di prodotto	Nastro adesivo