

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**Pinza elastica tonda, DIN 6343, 173 E, Ø Attacco: 13mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	329550 13
GTIN	4045197309617
Classe articolo	34D

Descrizione**Esecuzione:**

Pinze di serraggio, **profilo tondo, crescente di 1 mm. Al momento dell'ordine indicare il Ø di serraggio desiderato.**

Norma:**DIN 6343****Precisione:**

Tolleranze di concentricità: D = da 1 a 10 mm = 0,02 mm D = da 10 a 30 mm = 0,03 mm D = da 30 a 60 mm = 0,04 mm.

Nota:

Altri diametri e forme (per es. quadro o esagonale) **su richiesta!**

Profilo con Ø compreso fra 1,0 e 8,0 mm, liscio. Con scanalature trasversali a partire da Ø 8,5 mm.

Descrizione tecnica

F	48 mm
K	60 mm
Ø Attacco	13 mm
Angolo α	15 grado
A	50 mm
Lunghezza complessiva L	94 mm

Modello	173 E
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio