



Mandrino autocentrante manuale a tre griffe in ghisa con attacco cilindrico concentrico, DIN 702-4, Ø Esterno A: 200 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	310100 200
GTIN	4019208025407
Classe articolo	36R

Descrizione

Esecuzione:

- **Mandrino autocentrante a chiusura manuale con anello elicoidale e serraggio concentrico.**
- **Corpo in ghisa o acciaio.**
- **Cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.**
- **I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.**
- **Elevata precisione di concentricità radiale.**

Uso:

Per mandrini della macchina con attacco cilindrico concentrico o per attacco tramite flangia. Fissaggio con viti sul lato posteriore. Le flange grezze devono sempre essere prima adattate alla macchina e successivamente al mandrino autocentrante.

Norma:

DIN 702-4.

Fornitura:

1 set = 3 morsetti per alesatura temprati, presa esterna e 1 set = 3 morsetti per tornitura temprati, presa interna.

1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda del mandrino autocentrante.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e supplementari vedi n. art. 314000 – 315200. **Blocchetto di protezione trucioli** vedi n. art. 312800.

Nota:

La norma DIN 702-4 è conforme alla vecchia norma DIN 6350-1.

Mandrino a tre griffe e comando tangenziale vd. n. art. 313110 – 313140.

Codice a colori per accessori: Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms

Passaggio E: 55 mm

Altezza senza griffe H₁: 73,5 mm

Altezza con griffe H₂: 106 mm

Ø centraggio B: 160 mm

Prof. di centragg. C: 4 mm

Chiave quadro maschio K: 11 mm

Descrizione tecnica

Altezza con griffe H ₂	106 mm
Chiave quadro maschio K	11 mm
Peso	14,6 kg
Numero max. giri	3000 min ⁻¹
Altezza senza griffe H ₁	73,5 mm
Ø centraggio B	160 mm
Prof. di centragg. C	4 mm
Passaggio E	55 mm
Ø esterno A	200 mm
Norma	DIN 702-4
Materiale	Ghisa
Codice a colori per accessori	Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms
Tipo di prodotto	Mandrino elicoidale piano

Accessori

Set di 3 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 200 mm

314600 200

Set di 3 griffe base temprate Per tipo mandrino 200 mm	314000 200
Set di 3 morsetti integrali duri presa interna Per tipo mandrino 200	315000 200
Set di 3 morsetti teneri Per tipo mandrino 200 mm	314400 200
Set di 3 griffe base temprate Per tipo mandrino 200 mm	314020 200
Set di 3 morsetti teneri Per tipo mandrino 200 mm	314420 200
Set di 3 griffe per tornitura, dure presa esterna Per tipo mandrino 200	315200 200
Set di 3 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 200 mm	314620 200