



Mandrino autocentrante manuale a tre griffe in acciaio con attacco cilindrico concentrico, DIN 702-4, Ø Esterno A: 80 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	310500 80
GTIN	4019208028316
Classe articolo	36R

Descrizione

Esecuzione:

- Mandrino autocentrante a chiusura manuale con anello elicoidale e serraggio concentrico.
- Corpo in ghisa o acciaio.
- Cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.
- I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.
- Elevata precisione di concentricità radiale.

Uso:

Per mandrini della macchina con attacco cilindrico concentrico o per attacco tramite flangia. Fissaggio con viti sul lato posteriore. Le flange grezze devono sempre essere prima adattate alla macchina e successivamente al mandrino autocentrante.

Norma:

DIN 702-4.

Fornitura:

1 set = 3 morsetti per alesatura temprati, presa esterna e 1 set = 3 morsetti per tornitura temprati, presa interna.

1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda del mandrino autocentrante.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e supplementari vedi n. art. 314000 – 315200. **Blocchetto di protezione trucioli** vedi n. art. 312800.

Nota:

La norma DIN 702-4 è conforme alla vecchia norma DIN 6350-1.

Mandrino a tre griffe e comando tangenziale vd. n. art. 313110 – 313140.

Codice a colori per accessori: Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms

Passaggio E: 19 mm

Altezza senza griffe H₁: 39,5 mm

Altezza con griffe H₂: 53,5 mm

Ø centraggio B: 56 mm

Prof. di centragg. C: 3 mm

Chiave quadro maschio K: 6 mm

Descrizione tecnica

Ø esterno A	80 mm
Altezza senza griffe H ₁	39,5 mm
Altezza con griffe H ₂	53,5 mm
Chiave quadro maschio K	6 mm
Ø centraggio B	56 mm
Peso	1,3 kg
Prof. di centragg. C	3 mm
Numero max. giri	7000 min ⁻¹
Passaggio E	19 mm
Norma	DIN 702-4
Materiale	Acciaio
Codice a colori per accessori	Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms
Tipo di prodotto	Mandrino elicoidale piano

Accessori

Set di 3 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 80 mm	314600 80
	315000 80

Set di 3 morsetti integrali duri presa interna Per tipo
mandrino 80

Set di 3 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 80 mm

314620 80