




**Nastro adesivo rinforzato stabilizzato, larghezza × lunghezza (mm×m): 50X50**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083605 50X50
GTIN	4042448141354
Classe articolo	08M

## Descrizione

### Esecuzione:

Il **tesa® 53799** si caratterizza per un'ottima forza adesiva sulle superfici ruvide. Facilmente strappabile a mano, idrorepellente, resistente alle intemperie, robusto e molto flessibile. Queste proprietà lo rendono particolarmente adatto non solo per svariati lavori di montaggio e riparazione, ma anche per imballare, legare, incollare, ecc.

### Nota:

La durata minima indicata dei prodotti tesa® è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

## Descrizione tecnica

Spessore	0,31 mm
Colore	verde oliva
Lunghezza	50 m
Denominazione originale prodotto	53799
Larghezza	50 mm

Temperatura di immagazzinamento	15 - 35 °C
Massa adesiva	Gomma naturale
Elasticità	11 %
Materiale supporto	Tessuto
Umidità dell'aria magazzino	50 - 70 %
Resistente ad alte temperature fino a	110 °C
Resistenza alla trazione	7,7 N/mm
Guaina conduttrice presente	no
Particolarità	flessibile
Particolarità	con strappo manuale
Particolarità	resistente all'abrasione
Finezza del tessuto	80 mesh
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Applicazione	Collegare
Applicazione	Imballare
Applicazione	Legare
Applicazione	Coprire
Applicazione	Incollare
Forza adesiva su acciaio	0,47 N/mm
Tipo di prodotto	Nastro adesivo