


Garant**Mandrino autocentrante manuale a tre griffe in acciaio con attacco cilindrico concentrico, DIN 702-4, Ø Esterno A: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine

310600 200

GTIN

Classe articolo

31R

Descrizione**Esecuzione:**

- **Mandrino autocentrante a chiusura manuale con anello elicoidale e serraggio concentrico.**
- **Corpo in acciaio con riduzione del peso e dell'inerzia delle masse.**
- **Cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.**
- **I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.**
- **Elevata precisione di concentricità radiale.**

Uso:

Per mandrini della macchina con attacco cilindrico concentrico o per attacco tramite flangia. Fissaggio con viti sul lato posteriore. Le flange grezze devono sempre essere prima adattate alla macchina e successivamente al mandrino autocentrante.

Norma:**DIN 702-4.****Fornitura:**

1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda del mandrino autocentrante. Griffe reversibili **con doppia dentatura.**

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e morsetti vedi n. art. 314000 – 315200.

Blocchetto di protezione trucioli vedi n. art. 312800.

Nota:

La norma DIN 702-4 è conforme alla vecchia norma DIN 6350-1.

Per mandrini autocentranti a tre griffe e comando tangenziale vedi n. art. 313120 – 313140.

Descrizione tecnica

Peso	15,2 kg
Ø Esterno A	200 mm
Chiave quadro maschio K	11 mm
Altezza senza griffe H ₁	73,5 mm
Numero massimo giri	3400 min ⁻¹
Profondità di centraggio C	4 mm
Passaggio E	55 mm
Altezza con griffe H ₂	106 mm
Ø Centraggio B	160 mm
Norma	DIN 702-4
Materiale	Acciaio
Codice a colori per accessori	Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms
Tipo di prodotto	Mandrino elicoidale piano

Accessori

Morsa fermautensile, modulo base Altezza h 15 mm	313036 15
Set di 3 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 200 mm	314600 200
Set di 3 griffe per tornitura, dure presa esterna Per tipo mandrino 200	315200 200
Fermapezzo Altezza h 15 mm	313033 15
Set di 3 griffe base temprate Per tipo mandrino 200 mm	314000 200
Set di 3 morsetti integrali duri presa interna Per tipo mandrino 200	315000 200

Set di 3 morsetti teneri Per tipo mandrino 200 mm

314400 200