



Mandrino autocentrante manuale a tre griffe in acciaio con attacco cilindrico concentrico, DIN 702-4, Ø Esterno A: 160 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	310500 160
GTIN	4019208026190
Classe articolo	36R

Descrizione

Esecuzione:

- Mandrino autocentrante a chiusura manuale con anello elicoidale e serraggio concentrico.
- Corpo in ghisa o acciaio.
- Cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.
- I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.
- Elevata precisione di concentricità radiale.

Uso:

Per mandrini della macchina con attacco cilindrico concentrico o per attacco tramite flangia. Fissaggio con viti sul lato posteriore. Le flange grezze devono sempre essere prima adattate alla macchina e successivamente al mandrino autocentrante.

Norma:

DIN 702-4.

Fornitura:

1 set = 3 morsetti per alesatura temprati, presa esterna e 1 set = 3 morsetti per tornitura temprati, presa interna.

1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda del mandrino autocentrante.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e supplementari vedi n. art. 314000 – 315200. **Blocchetto di protezione trucioli** vedi n. art. 312800.

Nota:

La norma DIN 702-4 è conforme alla vecchia norma DIN 6350-1.

Mandrino a tre griffe e comando tangenziale vd. n. art. 313110 – 313140.

Codice a colori per accessori: Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms

Passaggio E: 42 mm

Altezza senza griffe H₁: 65 mm

Altezza con griffe H₂: 91 mm

Ø centraggio B: 125 mm

Prof. di centragg. C: 4 mm

Chiave quadro maschio K: 10 mm

Descrizione tecnica

Prof. di centragg. C	4 mm
Passaggio E	42 mm
Numero max. giri	4600 min ⁻¹
Ø esterno A	160 mm
Altezza con griffe H ₂	91 mm
Peso	8,2 kg
Altezza senza griffe H ₁	65 mm
Chiave quadro maschio K	10 mm
Ø centraggio B	125 mm
Norma	DIN 702-4
Materiale	Acciaio
Codice a colori per accessori	Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms
Tipo di prodotto	Mandrino elicoidale piano

Accessori

Set di 3 morsetti integrali duri presa interna Per tipo mandrino 160

315000 160

Set di 3 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 160 mm	314600 160
Set di 4 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 160 mm	314630 160
Set di 3 griffe base temprate Per tipo mandrino 160 mm	314000 160
Set di 3 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 160 mm	314620 160
Set di 3 griffe base temprate Per tipo mandrino 160 mm	314020 160