



## Mandrino autocentrante manuale a tre griffe in acciaio attacco a cono corto, DIN 702-2, Ø Esterno A / Cono: 200/5 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	310650 200/5
GTIN	4019208036724
Classe articolo	36R

### Descrizione

#### Esecuzione:

- Mandrino autocentrante a chiusura manuale con anello elicoidale e serraggio concentrico.
- Corpo in ghisa o acciaio.
- Cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.
- I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.
- Elevata precisione di concentricità radiale.

#### Uso:

**Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente nel cono mandrino macchina senza flangia intermedia.**

Per coni di mandrini DIN 55029 con **viti prigioniere Camlock.**

#### Norma:

**DIN 702-2.**

#### Fornitura:

1 set = 3 morsetti per alesatura temprati, presa esterna e 1 set = 3 morsetti per tornitura temprati, presa interna.

1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda del mandrino autocentrante.

#### Accessori speciali:

**Griffe di ricambio e supplementari** vedi n. art. 314000 – 315200. **Blocchetto di protezione trucioli** vedi n. art. 312800.

**Nota:**

La norma DIN 702-2 è conforme alla vecchia norma DIN 55027.

Mandrino a tre griffe e comando tangenziale vd. n. art. 313110 – 313140.

Codice a colori per accessori: Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms

Passaggio E: 55 mm

Altezza senza griffe H<sub>1</sub>: 74,5 mm

Altezza con griffe H<sub>2</sub>: 107 mm

Numero di viti prigioniera: 6

Dim. viti prigioniera: 1/2-20

Chiave quadro maschio K: 11 mm

**Descrizione tecnica**

Ø esterno A	200 mm
Numero di viti prigioniera	6
Numero max. giri	4000 min <sup>-1</sup>
Altezza senza griffe H <sub>1</sub>	74,5 mm
Peso	15,5 kg
Passaggio E	55 mm
Altezza con griffe H <sub>2</sub>	107 mm
Dim. viti prigioniera	1/2-20
Dimensione cono	5
Chiave quadro maschio K	11 mm
Norma	DIN 702-2
Codice a colori per accessori	Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms
Tipo di prodotto	Mandrino elicoidale piano

**Accessori**

Set di 3 griffe per tornitura, dure presa esterna Per tipo mandrino 200

315200 200

Set di 3 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 200 mm	314620 200
Set di 3 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 200 mm	314600 200
Set di 3 griffe base temprate Per tipo mandrino 200 mm	314000 200
Set di 3 morsetti teneri Per tipo mandrino 200 mm	314420 200
Set di 3 morsetti integrali duri presa interna Per tipo mandrino 200	315000 200
Set di 3 morsetti teneri Per tipo mandrino 200 mm	314400 200
Set di 3 griffe base temprate Per tipo mandrino 200 mm	314020 200