

Garant**Mandrino HT, BT 40 corto, Ø di serraggio D1: 12mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 303450 12 |
| GTIN | 4045197586995 |
| Classe articolo | 31H |

Descrizione**Esecuzione:**

- **Rigidità complessiva molto elevata grazie alla struttura ottimizzata.**
- **Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.**

Vantaggi:

- **Massime coppie trasmissibili, 550 Nm, esecuzione HT (High Torque), pertanto è garantita la sicurezza dei processi.**
- **Proprietà di smorzamento ideali, pertanto si possono garantire una superficie del pezzo ottimale, un incremento della durata e nessun rischio di danni al mandrino.**
- **Termostabilità fino a 120 °C.**

Uso:

In particolare nella truciatura pesante durante la fresatura.

Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802.

Nota:

Prestare attenzione in caso di utensili extralunghi e durante la lavorazione TPC.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Sporgenza totale Dim. A | 58 mm |
| Ø Attacco D ₁ | 12 mm |
| Bussola di riduzione adatta | 302140; 302135 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Lunghezza utile L ₁ | 31 mm |
| Ø Esterno D | 42 mm |
| Adattatore | BT 40 corto |
| Norma attacco | JIS B6339 |
| Norma attacco | ISO 7388-2 |
| Forma | ADB |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min ⁻¹ |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm |
| Strategia di truciatura | HPC |
| Strategia di truciatura | HSC |
| Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |

Accessori

| | |
|--|-----------|
| Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308802 40 |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308795 40 |
| Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308801 40 |
| Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308760 40 |
| Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40 | 308820 40 |
| Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308806 40 |
| Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308785 40 |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308790 40 |
| Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308765 40 |
| Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40 | 308830 40 |