



## Mandrino autocentrante manuale a tre griffe in ghisa con attacco cilindrico concentrico, DIN 702-4, Ø Esterno A: 125 mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 310100 125    |
| GTIN            | 4019208027289 |
| Classe articolo | 36R           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

- Mandrino autocentrante a chiusura manuale con anello elicoidale e serraggio concentrico.
- Corpo in ghisa o acciaio.
- Cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.
- I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.
- Elevata precisione di concentricità radiale.

#### Uso:

Per mandrini della macchina con attacco cilindrico concentrico o per attacco tramite flangia. Fissaggio con viti sul lato posteriore. Le flange grezze devono sempre essere prima adattate alla macchina e successivamente al mandrino autocentrante.

#### Norma:

**DIN 702-4.**

#### Fornitura:

1 set = 3 morsetti per alesatura temprati, presa esterna e 1 set = 3 morsetti per tornitura temprati, presa interna.

1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda del mandrino autocentrante.

#### Accessori speciali:

**Griffe di ricambio e supplementari** vedi n. art. 314000 – 315200. **Blocchetto di protezione trucioli** vedi n. art. 312800.

**Nota:**

La norma DIN 702-4 è conforme alla vecchia norma DIN 6350-1.

Mandrino a tre griffe e comando tangenziale vd. n. art. 313110 – 313140.

Codice a colori per accessori: Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms

Passaggio E: 32 mm

Altezza senza griffe H<sub>1</sub>: 56 mm

Altezza con griffe H<sub>2</sub>: 78,5 mm

Ø centraggio B: 95 mm

Prof. di centragg. C: 4 mm

Chiave quadro maschio K: 9 mm

## Descrizione tecnica

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Altezza senza griffe H <sub>1</sub> | 56 mm                                       |
| Passaggio E                         | 32 mm                                       |
| Prof. di centragg. C                | 4 mm                                        |
| Peso                                | 4,5 kg                                      |
| Chiave quadro maschio K             | 9 mm                                        |
| Numero max. giri                    | 4000 min <sup>-1</sup>                      |
| Altezza con griffe H <sub>2</sub>   | 78,5 mm                                     |
| Ø esterno A                         | 125 mm                                      |
| Ø centraggio B                      | 95 mm                                       |
| Norma                               | DIN 702-4                                   |
| Materiale                           | Ghisa                                       |
| Codice a colori per accessori       | Mandrino a spirale<br>piena e ganasce Röhms |
| Tipo di prodotto                    | Mandrino elicoidale piano                   |

## Accessori

Set di 3 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 125 mm

314600 125

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Set di 3 griffe base temprate Per tipo mandrino 125 mm                  | 314000 125 |
| Set di 3 morsetti teneri Per tipo mandrino 125 mm                       | 314400 125 |
| Set di 3 griffe per tornitura, dure presa esterna Per tipo mandrino 125 | 315200 125 |
| Set di 3 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 125 mm             | 314620 125 |
| Set di 3 morsetti teneri Per tipo mandrino 125 mm                       | 314420 125 |
| Set di 3 griffe base temprate Per tipo mandrino 125 mm                  | 314020 125 |