



Mandrino idraulico HD medio, sottile, forma ADB, BT 40, Ø di serraggio D1: 8mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303455 8
GTIN	
Classe articolo	33W

Descrizione

Esecuzione:

- **Concentricità $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Possibilità di regolazione assiale della lunghezza (corsa di regolazione 10 mm).**
- **Flessibile grazie all'impiego di bussole di riduzione.**
- **Pressione refrigerante fino a 80 bar.**

Uso:

Per foratura, alesatura e **finitura**.

Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, bussole di riduzione n. art. 302135 – 302180.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	90 mm
Ø D ₂	28 mm
Ø Attacco D ₁	8 mm
L ₂	30 mm
Filettatura M	M6
Ø Esterno D	49,5 mm

Adattatore	BT 40
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico

Accessori

Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40