

**Garant****Mandrino portautensili Weldon, HSK-A 63 corto, Ø di serraggio D1: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	304270 25
GTIN	4045197288462
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Superfici funzionali HSK rettificate.**

**GARANT:** Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**Uso:**

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 Forma B e DIN 6535 Forma HB.

**Accessori speciali:**

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiavi a bussola n. art. 309890.

**Nota:**

HSK 40 e 50, Forma A e E disponibili su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Sporgenza totale Dim. A	110 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	25
Ø Attacco D <sub>1</sub>	25 mm
Ø Esterno D	65 mm
Adattatore	HSK-A 63 corto
Norma attacco	DIN 69893

Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69882-4
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino

## Accessori

Chiave a bussola per raccordo per lubrorefrigerante HSK Per HSK 25	309890 25
Raccordo per lubrorefrigerante HSK Per HSK 25	309880 25
Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 25 mm	309900 25