

Garant**Mandrino portautensili Weldon con foro per il lubrorefrigerante, HSK-A 63 corto, Ø di serraggio D1: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	304305 32
GTIN	4045197288974
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Superfici funzionali HSK rettificate.**

GARANT: Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**Con fori per il lubrorefrigerante richiudibili.****Uso:**

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 Forma B e DIN 6535 Forma HB.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiavi a bussola n. art. 309890.

Nota:

HSK 40 e 50, Forma A e E disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	110 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	32
Ø Attacco D ₁	32 mm
Ø Esterno D	72 mm
Adattatore	HSK-A 63 corto

Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	DIN 69882-4
Norma attacco	ISO 12164-1
Forma	A
Foro per il lubrorefrigerante	Richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Chiave a bussola per raccordo per lubrorefrigerante HSK Per HSK 32	309890 32
Raccordo per lubrorefrigerante HSK Per HSK 32	309880 32
Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 32 mm	309900 32