

**Pinza ER, ER 40, Ø Attacco nominale d: 4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309040 4
GTIN	4045197151667
Classe articolo	32Z

Descrizione**Esecuzione:**

Completamente temprate e rettificate. Lucidate.

Nota:

La **copertura del Ø d'attacco è sempre inferiore di 1 mm**, per esempio Ø 10 – 9 mm, **tranne con Ø 1, 1,5 e 2 (in questo caso solo 0,5 mm)**.

Descrizione tecnica

Ø Attacco nominale d	4 mm
Adattatore	ER 40
Norma	ISO 15488-B
Precisione della concentricità radiale	≤ 10 µm
Modello	472 E
Ø Esterno D	41 mm
Lunghezza complessiva L	46 mm
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio

