

Garant

Mandrino HT con foro per il lubrorefrigerante, BT 40 corto, Ø di serraggio D1: 20mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	303451 20
GTIN	4045197644817
Classe articolo	31H

Descrizione**Esecuzione:**

- **Rigidità complessiva molto elevata grazie alla struttura ottimizzata.**
- **Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.**

Vantaggi:

- **Massime coppie trasmissibili, 550 Nm, esecuzione HT (High Torque), pertanto è garantita la sicurezza dei processi.**
- **Proprietà di smorzamento ideali, pertanto si possono garantire una superficie del pezzo ottimale, un incremento della durata e nessun rischio di danni al mandrino.**
- **Termostabilità fino a 120 °C.**

Uso:

In particolare nella truciolatura pesante durante la fresatura.

Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802.

Nota:

Prestare attenzione in caso di utensili extralunghi e durante la lavorazione TPC.

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L ₁	45,5 mm
Ø Attacco D ₁	20 mm

Sporgenza totale Dim. A	72,5 mm
Bussola di riduzione adatta	302160; 302155; 302150; 302165
Ø Esterno D	49 mm
Adattatore	BT 40 corto
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Strategia di truciolatura	HPC
Foro per il lubrorefrigerante	sì
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico

Accessori

Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40

