

**3M****Nastro adesivo rinforzato Resistente ai raggi UV, blu-grigio, larghezza × lunghezza (mm×m): 48X23**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083615 48X23
GTIN	048011538518
Classe articolo	08M

## Descrizione

### Esecuzione:

Grazie alla sua struttura flessibile e alla **resistenza ai raggi UV**, il **3M™ 8979** è adatto per applicazioni sia permanenti che temporanee in **ambienti interni ed esterni**. Inoltre, è **idrorepellente** e può quindi essere usato anche per **sigillare**.

### Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

## Descrizione tecnica

Lunghezza	23 m
Denominazione originale prodotto	8979
Spessore	0,31 mm
Larghezza	48 mm
Colore	blu-grigio

Umidità dell'aria magazzino	50 - 60 %
Guaina conduttrice presente	no
Massa adesiva	Gomma naturale
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Durata minima	18 mese
Temperatura di immagazzinamento	20 - 23 °C
Resistente ad alte temperature fino a	93 °C
Elasticità	19 %
Resistenza alla trazione	6,3 N/mm
Particolarità	Resistente ai raggi UV
Particolarità	flessibile
Particolarità	resistente all'abrasione
Materiale supporto	Tessuto
Applicazione	Isolare
Applicazione	Sigillare
Applicazione	Coprire
Applicazione	Chiudere
Applicazione	Legare
Forza adesiva su acciaio	0,212 N/mm
Attributo del nome del prodotto	blu-grigio
Tipo di prodotto	Nastro adesivo