


3M**Nastro di segnaletica in PVC, Colore: YB****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083637 YB
GTIN	2050001712356
Classe articolo	08M

Descrizione**Esecuzione:**

I nastri di marcatura a colori e i nastri di segnaletica per pavimenti 3M™ sono ottimi da utilizzare nelle attività di manutenzione edilizia e per migliorare la sicurezza negli impianti. La speciale struttura dei nastri adesivi colorati in PVC resiste ai graffi, alle abrasioni, alle intemperie e alla maggior parte degli agenti chimici. Facile da lavorare, molto flessibile anche su superfici non piane.

Questo nastro adesivo è adatto per contrassegnare le aree di pericolo e le zone di scarico materiali, nonché per marcare angoli e bordi.

Ideale per le aree con un ridotto passaggio di carrelli di manutenzione. Il **3M™ 766i** è a righe gialle e nere.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	766i
Spessore	0,125 mm

Lunghezza	33 m
Larghezza	50 mm
Colore	giallo nero
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Resistente ad alte temperature fino a	29 °C
Particolarità	facilmente rimovibile
Particolarità	flessibile
Temperatura di immagazzinamento	20 - 23 °C
Elasticità	180 %
Materiale supporto	Pellicola in PVC
Durata dalla data di produzione	12 mese
Massa adesiva	Gomma naturale
Guaina conduttrice presente	no
Resistenza alla trazione	2,28 N/mm
Applicazione	Contrassegni
Applicazione	Marcatura
Forza adesiva su acciaio	0,21 N/mm
Umidità dell'aria magazzino	50 - 60 %
Tipo di prodotto	Nastro adesivo