

**Garant****Portafrese con trascinatore frontale antivibrante, BT 40 A = 300, Mandrino di Ø d1: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	303051 16
GTIN	4045197821652
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Forma cilindrica.**
- **Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Con superficie di appoggio dell'anello maggiore.**
- **Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.**

**Vantaggi:**

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

**Fornitura:**

Inclusi vite di bloccaggio frese e trascinatore.

**Accessori speciali:**

Chiave speciale n. art. 309840.

**Nota:**

Altre misure su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Sporgenza totale Dim. A	300 mm
Ø Esterno D	38 mm
Lunghezza mandrino portafresa L <sub>4</sub>	17 mm
Mandrino di Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Adattatore	BT 40 A = 300
Norma	DIN 6357

Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	DIN 69882-3
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 8000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

## Accessori

Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Chiave speciale Per Ø mandrino 16 mm	309840 16
Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40