

Garant**Portafrese con trascinatore frontale antivibrante, BT 50 A = 400, Mandrino di Ø d1: 27mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 303056 27 |
| GTIN | 4045197821768 |
| Classe articolo | 31A |

Descrizione**Esecuzione:**

- **Forma cilindrica.**
- **Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Con superficie di appoggio dell'anello maggiore.**
- **Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.**

Vantaggi:

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

Fornitura:

Inclusi vite di bloccaggio frese e trascinatore.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840.

Nota:

Altre misure su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|--|---------------|
| Ø Esterno D | 58 mm |
| Sporgenza totale Dim. A | 400 mm |
| Lunghezza mandrino portafresa L ₄ | 21 mm |
| Mandrino di Ø d ₁ | 27 mm |
| Ø Attacco D ₁ | 27 mm |
| Adattatore | BT 50 A = 400 |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Norma | DIN 6357 |
| Norma attacco | ISO 7388-2 |
| Norma attacco | DIN 69882-3 |
| Norma attacco | JIS B6339 |
| Forma | A |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 8000 min ⁻¹ |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 μm |
| Strategia di truciatura | HPC |
| Oscillazione | evaporato |
| Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |