

Garant

Mandrino autocentrante manuale a tre griffe in acciaio attacco a cono corto, DIN 702-2, Ø Esterno A / Cono: 250/6mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	310670 250/6
GTIN	4045197152138
Classe articolo	31R

Descrizione

Esecuzione:

- Mandrino autocentrante a chiusura manuale con anello elicoidale e serraggio concentrico.
- Corpo in acciaio con riduzione del peso e dell'inerzia delle masse.
- Cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.
- I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.
- Elevata precisione di concentricità radiale.

Uso:

Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente nel cono mandrino macchina senza flangia intermedia.

Per coni di mandrini DIN 55029 con **viti prigioniere Camlock**.

Norma:

DIN 702-2.

Fornitura:

1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda del mandrino autocentrante.

1 set di griffe reversibili **con doppia dentatura**.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e supplementari vedi n. art. 314000 – 315200. **Blocchetto di protezione trucioli** vedi n. art. 312800.

Nota:

Per mandrini autocentranti a tre griffe e comando tangenziale vedi n. art. 313120 – 313140.

La norma DIN 702-2 è conforme alla vecchia norma DIN 55027.

Codice a colori per accessori: Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms

Passaggio E: 76 mm

Altezza senza griffe H₁: 83 mm

Altezza con griffe H₂: 124 mm

Numero di viti prigioniera: 6

Dim. viti prigioniera: 5/8-18

Chiave quadro maschio K: 12 mm

Descrizione tecnica

Ø esterno A	250 mm
Dimensione cono	6
Dim. viti prigioniera	5/8-18
Peso	28,5 kg
Altezza senza griffe H ₁	83 mm
Chiave quadro maschio K	12 mm
Numero di viti prigioniera	6
Numero max. giri	2700 min ⁻¹
Passaggio E	76 mm
Altezza con griffe H ₂	124 mm
Norma	DIN 702-2
Codice a colori per accessori	Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms
Tipo di prodotto	Mandrino elicoidale piano

Accessori

Set di 3 griffe base temprate Per tipo mandrino 250 mm	314020 250
	314600 250

Set di 3 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 250 mm

Set di 3 morsetti teneri Per tipo mandrino 250 mm	314420 250
---	------------

Set di 3 morsetti teneri Per tipo mandrino 250 mm	314400 250
---	------------

Fermapezzo Altezza h 15 mm	313033 15
----------------------------	-----------

Set di 3 griffe per tornitura, dure presa esterna Per tipo mandrino 250	315200 250
---	------------

Morsa fermautensile, modulo base Altezza h 15 mm	313036 15
--	-----------

Set di 3 griffe base temprate Per tipo mandrino 250 mm	314000 250
--	------------

Set di 3 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 250 mm	314620 250
---	------------

Set di 3 morsetti integrali duri presa interna Per tipo mandrino 250	315000 250
--	------------