

HAINBUCH**Morsa MANOK, Pinza elastica (SK): 42****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	329810 42
GTIN	2050001922472
Classe articolo	33H

Descrizione**Esecuzione:**

Morsa stazionaria in ghisa monoblocco. Elevata forza di tenuta, precisione e resistenza.

Uso:

Versatile, per esempio per centri di lavorazione, macchine di misura, trapani a colonna.

Fornitura:

Inclusa 1 chiave di serraggio.

Nota:

Per pinze elastiche adatte vedi n. art. 329910–329946.

Descrizione tecnica

Larghezza B	159 mm
Altezza H	124 mm
Peso	15 kg
Lunghezza L	214 mm
Dimensione attacco	42
Ripetibilità	0,01 mm
Ø Testa	80 mm

Distanza foro di fissaggio	184 mm
Ø Interasse dei fori di fissaggio	120 mm
Apertura	17 mm
Forza di serraggio massima	80 kN
Campo di serraggio	4 - 42 mm
Tipo di prodotto	Morsa