



## Mandrino autocentrante manuale a quattro griffe in ghisa con attacco cilindrico concentrico, DIN 6350, Ø Esterno A: 315 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	312000 315
GTIN	4019208027197
Classe articolo	36R

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Con cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.**
- **I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.**
- **Elevata precisione di concentricità radiale.**

#### Uso:

Per naso macchina con filettatura DIN 800. Il mandrino autocentrante automatico viene montato con le viti dal lato posteriore su una flangia, a sua volta fissata sul mandrino macchina. Le flange grezze (vedi n. art. 317000) devono sempre essere prima adattate alla macchina e successivamente al mandrino autocentrante.

#### Norma:

**DIN 702-4.**

#### Materiale:

Ghisa

#### Fornitura:

1 set = 4 morsetti per alesatura temprati, presa esterna.

1 Set = 4 morsetti per tornitura temprati, presa interna.

1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda dell'esecuzione del mandrino.

#### Accessori speciali:

**Griffe di ricambio e supplementari** vedi n. art. 314100 – 315300. Blocchetto di protezione trucioli vedi n. art. 312800.

#### Nota:

La norma DIN 702-4 è conforme alla vecchia norma DIN 6350-1.

Codice a colori per accessori: Mandrino a spirale piena e ganasce Röhmm

Passaggio E: 103 mm  
 Altezza senza griffe H<sub>1</sub>: 95 mm  
 Altezza con griffe H<sub>2</sub>: 141 mm  
 Ø centraggio B: 260 mm  
 Prof. di centragg. C: 5 mm  
 Chiave quadro maschio K: 14 mm

## Descrizione tecnica

Ø esterno A	315 mm
Numero max. giri	2000 min <sup>-1</sup>
Chiave quadro maschio K	14 mm
Passaggio E	103 mm
Prof. di centragg. C	5 mm
Altezza senza griffe H <sub>1</sub>	95 mm
Peso	44,2 kg
Ø centraggio B	260 mm
Altezza con griffe H <sub>2</sub>	141 mm
Norma	DIN 702-4
Materiale	Ghisa
Codice a colori per accessori	Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms
Tipo di prodotto	Mandrino elicoidale piano

## Accessori

Set di 4 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 315 mm	314700 315
Set di 4 griffe base temprate Per tipo mandrino 315 mm	314100 315