



Mandrino autocentrante manuale a tre griffe in acciaio attacco a cono corto, DIN 702-2, Ø Esterno A / Cono: 250/6 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	310650 250/6
GTIN	4019208036755
Classe articolo	36R

Descrizione

Esecuzione:

- Mandrino autocentrante a chiusura manuale con anello elicoidale e serraggio concentrico.
- Corpo in ghisa o acciaio.
- Cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.
- I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.
- Elevata precisione di concentricità radiale.

Uso:

Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente nel cono mandrino macchina senza flangia intermedia.

Per coni di mandrini DIN 55029 con **viti prigioniere Camlock**.

Norma:

DIN 702-2.

Fornitura:

1 set = 3 morsetti per alesatura temprati, presa esterna e 1 set = 3 morsetti per tornitura temprati, presa interna.

1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda del mandrino autocentrante.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e supplementari vedi n. art. 314000 – 315200. **Blocchetto di protezione trucioli** vedi n. art. 312800.

Nota:

La norma DIN 702-2 è conforme alla vecchia norma DIN 55027.

Mandrino a tre griffe e comando tangenziale vd. n. art. 313110 – 313140.

Codice a colori per accessori: Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms

Passaggio E: 76 mm

Altezza senza griffe H₁: 83 mm

Altezza con griffe H₂: 124 mm

Numero di viti prigioniera: 6

Dim. viti prigioniera: 5/8–18

Chiave quadro maschio K: 12 mm

Descrizione tecnica

Numero max. giri	3000 min ⁻¹
Altezza senza griffe H ₁	83 mm
Ø esterno A	250 mm
Passaggio E	76 mm
Chiave quadro maschio K	12 mm
Dim. viti prigioniera	5/8–18
Dimensione cono	6
Numero di viti prigioniera	6
Peso	30 kg
Altezza con griffe H ₂	124 mm
Norma	DIN 702-2
Codice a colori per accessori	Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms
Tipo di prodotto	Mandrino elicoidale piano

Accessori

Set di 3 griffe base temprate Per tipo mandrino 250 mm	314000 250
	314620 250

Set di 3 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 250 mm

Set di 3 griffe base temprate Per tipo mandrino 250 mm

314020 250

Set di 3 morsetti teneri Per tipo mandrino 250 mm

314420 250

Set di 3 morsetti teneri Per tipo mandrino 250 mm

314400 250

Set di 3 morsetti integrali duri presa interna Per tipo mandrino 250

315000 250

Set di 3 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 250 mm

314600 250

Set di 3 griffe per tornitura, dure presa esterna Per tipo mandrino 250

315200 250