



## Mandrino autocentrante manuale a 4 griffe in acciaio con attacco a cono corto, DIN 702-3, Ø Esterno A / Cono: 160/5 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	312700 160/5
GTIN	4019208026664
Classe articolo	36R

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Con cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.**
- **I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.**
- **Elevata precisione di concentricità radiale.**

Forgiato, quindi lunga durata e **adatto per macchine con numero di giri elevato.**

#### Uso:

Per corone di mandrini DIN 55027 con viti prigioniere e dadi di spallamento. Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente nel cono mandrino macchina senza flangia intermedia.

#### Norma:

**DIN 702-3.**

#### Materiale:

Acciaio

#### Fornitura:

1 set = 4 morsetti per alesatura temprati, presa esterna.

1 Set = 4 morsetti per tornitura temprati, presa interna.

1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda dell'esecuzione del mandrino.

#### Accessori speciali:

**Griffe di ricambio e supplementari** vedi n. art. 314100 – 315300. Blocchetto di protezione trucioli vedi n. art. 312800.

#### Nota:

La norma DIN 702-3 è conforme alla vecchia norma DIN 55027.

Codice a colori per accessori: Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms

Passaggio E: 42 mm  
 Altezza senza griffe H<sub>1</sub>: 66 mm  
 Altezza con griffe H<sub>2</sub>: 92 mm  
 Numero di viti prigioniera: 4  
 Dim. viti prigioniera: M10  
 Ø contropunta B: 82,575 mm

## Descrizione tecnica

Altezza con griffe H <sub>2</sub>	92 mm
Ø esterno A	160 mm
Peso	8,5 kg
Dimensione cono	5
Numero max. giri	4600 min <sup>-1</sup>
Altezza senza griffe H <sub>1</sub>	66 mm
Numero di viti prigioniera	4
Dim. viti prigioniera	M10
Ø contropunta B	82,575 mm
Passaggio E	42 mm
Chiave quadro maschio K	10 mm
Norma	DIN 702-3
Materiale	Acciaio
Codice a colori per accessori	Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms
Tipo di prodotto	Mandrino elicoidale piano

## Accessori

Set di 4 griffe base temprate Per tipo mandrino 160 mm	314030 160
Set di 4 griffe base temprate Per tipo mandrino 160 mm	314100 160
Set di 4 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 160 mm	314700 160

Set di 4 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 160 mm

314630 160

Set di 4 morsetti integrali duri presa interna Per tipo mandrino 160

315100 160