

HAINBUCH**Morsa MANOK, Pinza elastica (SK): 65****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	329810 65
GTIN	2050001922496
Classe articolo	33H

Descrizione**Esecuzione:**

Morsa stazionaria in ghisa monoblocco. Elevata forza di tenuta, precisione e resistenza.

Uso:

Versatile, per esempio per centri di lavorazione, macchine di misura, trapani a colonna.

Fornitura:

Inclusa 1 chiave di serraggio.

Nota:

Per pinze elastiche adatte vedi n. art. 329910–329946.

Descrizione tecnica

Lunghezza L	214 mm
Peso	13 kg
Altezza H	124 mm
Larghezza B	159 mm
Dimensione attacco	65
Ø Testa	99,5 mm
Ripetibilità	0,01 mm

Ø Interasse dei fori di fissaggio	120 mm
Apertura	17 mm
Forza di serraggio massima	105 kN
Distanza foro di fissaggio	184 mm
Campo di serraggio	4 - 65 mm
Tipo di prodotto	Morsa