

HAINBUCH**Morsa MANOK, Pinza elastica (SK): 80****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	329810 80
GTIN	2050001922502
Classe articolo	33H

Descrizione**Esecuzione:**

Morsa stazionaria in ghisa monoblocco. Elevata forza di tenuta, precisione e resistenza.

Uso:

Versatile, per esempio per centri di lavorazione, macchine di misura, trapani a colonna.

Fornitura:

Inclusa 1 chiave di serraggio.

Nota:

Per pinze elastiche adatte vedi n. art. 329910–329946.

Descrizione tecnica

Lunghezza L	264 mm
Altezza H	140 mm
Larghezza B	210 mm
Peso	23 kg
Dimensione attacco	80
Ripetibilità	0,01 mm
Distanza foro di fissaggio	236 mm

Ø Interasse dei fori di fissaggio	165 mm
Forza di serraggio massima	115 kN
Apertura	17 mm
Ø Testa	115 mm
Campo di serraggio	5 - 80 mm
Tipo di prodotto	Morsa