

**HELICOIL® Plus**  
made by BOLLHOFF**Set di 10 o 20 inserti filettati, 1×D, Tipo di filettatura / dimensione: M8****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 082810 M8     |
| GTIN            | 4250361203121 |
| Classe articolo | 04D           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Inserti filettati metrici in filo di acciaio legato inossidabile con profilo a molla. Il perno di trascinamento viene rotto nella tacca (punto di rottura nominale) una volta completata l'installazione. Forma ottimizzata con zona di inserimento innovativa che consente di posizionare e avvitare l'inserto come una vite.

Inserti filettati continui HeliCoil®plus ad alta resistenza, in **acciaio legato con elevata resistenza all'usura, ridotto attrito della filettatura** all'interno di tolleranze minime, **alta qualità di finitura delle superfici** nonché **resistenza alla corrosione e al calore**. La struttura flessibile consente di ripartire in modo uniforme il carico e la tensione, assicurando al contempo giunti a vite **durevoli** di altissima qualità **per tutti i carichi di lavoro** (statici, dinamici) con **trasmissione ideale della forza**. Montaggio semplice e rapido, in tal modo si forma una filettatura interna precisa, utilizzabile da ambo i lati.

**Uso:**

Per la **riparazione economica di filettature danneggiate o usurate** e come elemento di costruzione per l'**armatura delle filettature** di materiali con ridotta resistenza al taglio (per es. alluminio, leghe di alluminio e magnesio).

**Fornitura:**

Set di 10 pezzi.

**Nota:**

Inserti autobloccanti e altre dimensioni disponibili su richiesta.

- **Per calibri a tampone adatti al controllo filettatura, vedi n. art. 486000 e successivi.**
- **Inserti autobloccanti, altre Dimensioni e inserti filettati UNC e UNF disponibili su richiesta.**

## Descrizione tecnica

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Tipo di filettatura               | M8               |
| Contenuto del set                 | 10               |
| Attributo del nome del prodotto   | 1×D              |
| Profondità massima di filettatura | 1× D             |
| Tipo di prodotto                  | Insero filettato |

## Accessori

|  |           |
|--|-----------|
| Asta filettata Tipo di filettatura / dimensione M8 | 082808 M8 |
|--|-----------|