



Mandrino autocentrante manuale a quattro griffe in ghisa con attacco cilindrico concentrico, DIN 702-4, Ø Esterno A: 100 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	312000 100
GTIN	4019208027838
Classe articolo	36R

Descrizione

Esecuzione:

- Con cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.
- I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.
- Elevata precisione di concentricità radiale.

Uso:

Per mandrini della macchina con attacco cilindrico concentrico o per attacco tramite flangia. Le flange grezze n. art. 317000 devono sempre essere prima adattate alla macchina e successivamente al mandrino autocentrante.

Norma:

DIN 702-4.

Materiale:

Ghisa

Fornitura:

1 set = 4 morsetti per alesatura temprati, presa esterna.

1 Set = 4 morsetti per tornitura temprati, presa interna.

1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda dell'esecuzione del mandrino.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e supplementari vedi n. art. 314100 – 315300. Blocchetto di protezione trucioli vedi n. art. 312800.

Nota:

La norma DIN 702-4 è conforme alla vecchia norma DIN 6350-1.

Codice a colori per accessori: Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm

Passaggio E: 20 mm

Altezza senza griffe H_1 : 50 mm
 Altezza con griffe H_2 : 68 mm
 Ø centraggio B: 70 mm
 Prof. di centragg. C: 3 mm
 Chiave quadro maschio K: 8 mm

Descrizione tecnica

Peso	2,9 kg
Chiave quadro maschio K	8 mm
Altezza senza griffe H_1	50 mm
Numero max. giri	4500 min ⁻¹
Ø centraggio B	70 mm
Passaggio E	20 mm
Altezza con griffe H_2	68 mm
Ø esterno A	100 mm
Prof. di centragg. C	3 mm
Norma	DIN 702-4
Materiale	Ghisa
Codice a colori per accessori	Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms
Tipo di prodotto	Mandrino elicoidale piano

Accessori

Set di 4 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 100 mm	314700 100
Set di 4 morsetti teneri Per tipo mandrino 100 mm	314500 100
Set di 4 griffe base temprate Per tipo mandrino 100 mm	314100 100
Set di 3 morsetti integrali duri presa interna Per tipo mandrino 100	315000 100